

アクリサイクル ハンドモバイル RHM-2

AquaRecycle Hand Mobile

粉塵問題、騒音問題、環境問題へアプローチ！

4つのレスでノンストレス！！



水循環式

01 レス ダストレス

水の力で粉塵を閉じ込める！



左の図がARHM-2での穿孔時の様子です。
右の図と比べて、粉塵が漏れていません。



02 レス ノイズレス

03 レス ハンマーレス



ダイヤモンドカッターで
回転のみで楽々穴あけ！

振動や騒音を
軽減します！

04 レス コードレス

充電ドライバードリルで
使用可能。
位置決めシステムにポンプを内蔵し、
コードレスで身軽な作業を実現！！



横向き穿孔専用です。
上向き、下向き穿孔は出来ません。

取扱店

ミヤナガ
ホームページ



※このチラシの掲載価格は税抜価格です。
※価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。

Y12575-3PN

ISO 9001-ISO 14001認証企業



ユーザーと共に歩む

株式会社 **ミヤナガ**

受注センター 〒673-0443
兵庫県三木市別所町巴19番地

受付窓口 ☎ 0120-81-3875

商品お問い合わせ窓口 ☎ 0120-3875-14

FAX ☎ 0120-3875-17

ホームページ <https://www.miyana.co.jp>

アーム® アクアリサイクルハンドモバイル ARHM®-2

ノンストレスなうえ、水も再利用できるんです。

「アクア(水)」を「リサイクル(再利用)」する水循環式の穴あけシステム。
切粉を水で閉じ込めて(湿潤化)飛散防止！

ポンプ内蔵

位置決めシステムにポンプを内蔵し、コンパクトな穴あけシステムを実現！！



位置決めシステム

穿孔深さ調節クリップ付き



※電動工具は付属していません。

コードレス

充電ドライバードリル
で使用可能。
身軽な作業を実現！！

※電動工具回転速度 2,000～3,000min⁻¹



横向き穿孔専用です。
上向き、下向き穿孔は出来ません。

ご使用上の注意

作業後の水タンク内のノロ、排水などの処理については、各関係省庁および自治体の処理方法に則って処理してください。

被削材にアスベストを含む場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の管理のもと、特別管理産業廃棄物として適正に処理してください。

処理についての最新の情報は、各関係省庁、及び各自治体にご確認ください。

刃先径
Φ14～18

有効長
80mm
※一部サイズ77mm
(サイズ表参照)

適合材
コンクリート
磁器タイル・タイル
石材
瓦
穿孔可能材
モルタル
レンガ

ダイヤモンド

回転のみで穴あけするので、
低振動、低騒音！！



リサイクル

上澄み水をリサイクル。
給排水の手間を軽減！！



上澄み水



重力沈降

切粉（ノロ）




低騒音・低振動の穴あけで居ながら工事に最適！

RC 3 階建て住宅で ARHM-2 と SDS-max ビット穿孔時の騒音を比較したデータです。
※建物の構造(材質、壁厚、断熱材)や穴あけ位置によって結果は異なります。



騒音レベル最大値測定結果 (Φ18で穿孔した場合)



→ ARHM-2 での穿孔であれば、騒音が 65dB 以下に抑えられており、居ながら工事に最適

アンカーの下穴には、TCT カッター


- ◆ 超硬刃の TCT カッターを使用すれば、ミストダイヤモンドカッターであけた穴を、アンカーボルト下穴径に拡張しながら、孔底処理が出来ます。
- ◆ アンカーボルト下穴径・カッター・ボディの組み合わせは、裏面の表をご確認ください。

※ダイヤモンドカッターのみの穿孔はアンカー施工に適していない場合があります。
※TCTカッターは必ずミストダイヤモンドカッターであけた後に使用してください。
TCTカッターのみのアンカーボルト下穴穿孔は使用できません。

ダイヤモンドカッターであけた穴

TCT カッターで処理した穴

孔底の形状変化



ミストダイヤモンドカッターで穴をあけ、カッターを交換する

